

Garant**Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 15,5 mm bzw. Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	114032 15,5
GTIN	4062406291716
Artikelklasse	12B

Beschreibung**Ausführung:**

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisiertem Spitzenanschliff.

Ab Ø 2,4 mm vaporisiert.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Hinweis:

Gr. 16 – 20: Bohrer mit Schaft-Ø 16 mm.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 96,75 mm

Spannutenlänge L_c : 120 mm

Gesamtlänge L: 178 mm

Schaft-Ø D_s : 15,5 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,16 mm/U

Technische Beschreibung

Spitzenwinkel	118 Grad
Toleranz Nenn-Ø	h8
Gesamtlänge L	178 mm
Norm	DIN 338
Spannutenlänge L_c	120 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,16 mm/U
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	96,75 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø D _s	15,5 mm
Nenn-Ø D _c	15,5 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer