

**Garant**
**Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 16,5 mm bzw. Zoll**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	114032 16,5
GTIN	4062406291747
Artikelklasse	12B

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisiertem Spitzenanschliff.

Ab Ø 2,4 mm vaporisiert.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

**Hinweis:**

Gr. 16 – 20: Bohrer mit Schaft-Ø 16 mm.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 100,25 mm

Spannutenlänge  $L_c$ : 125 mm

Gesamtlänge L: 184 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 16 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/U

**Technische Beschreibung**

Nenn-Ø $D_c$	16,5 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	100,25 mm
Spitzenwinkel	118 Grad
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spannutenlänge $L_c$	125 mm

Gesamtlänge L	184 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	DIN 338
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer