

Garant
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 17 mm bzw. Zoll

Bestelldaten

Bestellnummer	114032 17
GTIN	4062406291754
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisiertem Spitzenanschliff.

Ab Ø 2,4 mm vaporisiert.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Hinweis:

Gr. 16 – 20: Bohrer mit Schaft-Ø 16 mm.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 99,5 mm

Spannutenlänge L_c : 125 mm

Gesamtlänge L: 184 mm

Schaft-Ø D_s : 16 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,2 mm/U

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D_c	17 mm
Spannutenlänge L_c	125 mm
Gesamtlänge L	184 mm
Anzahl Schneiden Z	2
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	99,5 mm

Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Norm	DIN 338
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,2 mm/U
Schaft-Ø D _s	16 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer