

Garant
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 9,5 mm bzw. Zoll

Bestelldaten

Bestellnummer	114032 9,5
GTIN	4062406291334
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisiertem Spitzenanschliff.

Ab Ø 2,4 mm vaporisiert.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Hinweis:

Gr. 16 – 20: Bohrer mit Schaft-Ø 16 mm.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 66,75 mm

Spannutenlänge L_c : 81 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Schaft-Ø D_s : 9,5 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,1 mm/U

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	125 mm
Schaft-Ø D_s	9,5 mm
Spannutenlänge L_c	81 mm
Spitzenwinkel	118 Grad
Norm	DIN 338

Anzahl Schneiden Z	2
Toleranz Nenn-Ø	h8
Nenn-Ø D _c	9,5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	66,75 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer