

Garant**Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 8,7 mm bzw. Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	114032 8,7
GTIN	4062406291242
Artikelklasse	12B

Beschreibung**Ausführung:**

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisiertem Spitzenanschliff.

Ab Ø 2,4 mm vaporisiert.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Hinweis:

Gr. 16 – 20: Bohrer mit Schaft-Ø 16 mm.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 67,95 mm

Spannutenlänge L_c : 81 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Schaft-Ø D_s : 8,7 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,1 mm/U

Technische Beschreibung

Toleranz Nenn-Ø	h8
Spannutenlänge L_c	81 mm
Schaft-Ø D_s	8,7 mm
Norm	DIN 338
Spitzenwinkel	118 Grad

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	67,95 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
Nenn-Ø D_c	8,7 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer