

Garant
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 6,9 mm bzw. Zoll

Bestelldaten

Bestellnummer	114032 6,9
GTIN	4062406291051
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisiertem Spitzenanschliff.

Ab Ø 2,4 mm vaporisiert.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Hinweis:

Gr. 16 – 20: Bohrer mit Schaft-Ø 16 mm.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 58,65 mm

Spannutenlänge L_c : 69 mm

Gesamtlänge L: 109 mm

Schaft-Ø D_s : 6,9 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,07 mm/U

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L	109 mm
Schaft-Ø D_s	6,9 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	58,65 mm
Spannutenlänge L_c	69 mm

Nenn-Ø D _c	6,9 mm
Spitzenwinkel	118 Grad
Norm	DIN 338
Toleranz Nenn-Ø	h8
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,07 mm/U
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer