

**Garant**
**Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 7,9 mm bzw. Zoll**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	114032 7,9
GTIN	4062406291167
Artikelklasse	12B

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisiertem Spitzenanschliff.

Ab Ø 2,4 mm vaporisiert.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

**Hinweis:**

Gr. 16 – 20: Bohrer mit Schaft-Ø 16 mm.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 63,15 mm

Spannutenlänge  $L_c$ : 75 mm

Gesamtlänge L: 117 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 7,9 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/U

**Technische Beschreibung**

Toleranz Nenn-Ø	h8
Spannutenlänge $L_c$	75 mm
Nenn-Ø $D_c$	7,9 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	63,15 mm
Schaft-Ø $D_s$	7,9 mm

Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L	117 mm
Spitzenwinkel	118 Grad
Norm	DIN 338
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/U
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer