

Garant
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 3,6 mm bzw. Zoll

Bestelldaten

Bestellnummer	114032 3,6
GTIN	4062406290702
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisiertem Spitzenanschliff.

Ab Ø 2,4 mm vaporisiert.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Hinweis:

Gr. 16 – 20: Bohrer mit Schaft-Ø 16 mm.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 33,6 mm

Spannutenlänge L_c : 39 mm

Gesamtlänge L: 70 mm

Schaft-Ø D_s : 3,6 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,03 mm/U

Technische Beschreibung

Norm	DIN 338
Schaft-Ø D_s	3,6 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	33,6 mm
Nenn-Ø D_c	3,6 mm
Spannutenlänge L_c	39 mm

Spitzenwinkel	118 Grad
Gesamtlänge L	70 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,03 mm/U
Toleranz Nenn-Ø	h8
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer