

Garant**Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 3,8 mm bzw. Zoll****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 114032 3,8 |
| GTIN | 4062406290726 |
| Artikelklasse | 12B |

Beschreibung**Ausführung:**

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisiertem Spitzenanschliff.

Ab Ø 2,4 mm vaporisiert.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Hinweis:

Gr. 16 – 20: Bohrer mit Schaft-Ø 16 mm.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 37,3 mm

Spannutenlänge L_c : 43 mm

Gesamtlänge L: 75 mm

Schaft-Ø D_s : 3,8 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,03 mm/U

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------|----------|
| Norm | DIN 338 |
| Nenn-Ø D_c | 3,8 mm |
| Spitzenwinkel | 118 Grad |
| Spannutenlänge L_c | 43 mm |
| Gesamtlänge L | 75 mm |

| | |
|----------------------------------------------|----------------|
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂ | 37,3 mm |
| Schaft-Ø D _s | 3,8 mm |
| Toleranz Nenn-Ø | h8 |
| Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ² | 0,03 mm/U |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Schneidstoff | HSS |
| Typ | N |
| Schaft | Zylinderschaft |
| Innenkühlung | nein |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Spiralbohrer |