

Garant GRIDLINE

Werkstattwagen XL ToolCar, 20×20G, Anzahl Schubladen: 7**Bestelldaten**

Bestellnummer	914590 7
GTIN	4062406294854
Artikelklasse	9GT

Beschreibung**Ausführung:**

Der Werkstattwagen XL ToolCar mit Tiefe 600 mm, mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender **GARANT GridLine Matte**. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) möglich. Wertfach / Seitenfach zentral verriegelbar zusammen mit Schubladen.

Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Bei Kollision verhindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 200 mm, mit spurlosem TPU-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:

je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951520 Gr. 75,

je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951520 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951520 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951570 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.

Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes Einteilungsmaterial:

Schlitz-Randleisten Nr. 951570 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;

Schlitztrennleisten Nr. 951520 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;

Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75; Nr. 951731 – 951821 Gr. 125 und Nr. 951741 – 951821 Gr. 200.

Technische Beschreibung

Tiefe	630 mm
Gewicht	118 kg
Schubladen Nutzbreite in G	20
maximale Tragfähigkeit gesamt	600 kg
Anzahl Schubladen	7
Höhe	1080 mm
Serie	ToolCar
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Breite	820 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Einzelriegelung	Einhand
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×20G
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktart	Werkstattwagen

Zubehör

SchlitztrennleistenTiefe 20G passend für Schubladen-
Fronthöhe 75 mm

951520 75

SchlitztrennleistenTiefe 20G passend für Schubladen-
Fronthöhe 125 mm

951520 125