

Garant GRIDLINE

## Werkstattwagen XL ToolCar, 20×20G, Anzahl Schubladen: 8



### Bestelldaten

Bestellnummer	914590 8
GTIN	4062406294861
Artikelklasse	9GT

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der Werkstattwagen XL ToolCar mit Tiefe 600 mm, mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender **GARANT GridLine Matte**. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) möglich. Wertfach / Seitenfach zentral verriegelbar zusammen mit Schubladen.

Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Bei Kollision verhindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 200 mm, mit spurlosem TPU-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125

#### Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:

je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951520 Gr. 75,

je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951520 Gr. 125.

#### Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

#### Hinweis:

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951520 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951570 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.

Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes

Einteilungsmaterial:

Schlitz-Randleisten Nr. 951570 Gr. 75 und Gr. 125;

Schlitztrennleisten Nr. 951520 Gr. 75 und Gr. 125;

Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75 und Nr. 951731 – 951821 Gr. 125.

## Technische Beschreibung

Serie	ToolCar
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Gewicht	125,5 kg
maximale Tragfähigkeit gesamt	600 kg
Breite	820 mm
Tiefe	630 mm
Anzahl Schubladen	8
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Höhe	1080 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×20G
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Produktart	Werkstattwagen

## Zubehör

SchlitztrennleistenTiefe 20G passend für Schubladen-  
Fronthöhe 125 mm

951520 125

SchlitztrennleistenTiefe 20G passend für Schubladen-  
Fronthöhe 75 mm

951520 75