

Garant**Sicherheitskupplung Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-Ø
(Nennweite): 11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	080272 11
GTIN	4062406296964
Artikelklasse	01A

Beschreibung**Ausführung:**

Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung.

Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

Hinweis:

Passende Nippel unter Nr. 080290 – 080293.

Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

Technische Beschreibung

maximaler Betriebsdruck	16 bar
Durchflusswert	2250 l/min
Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite)	11 mm
Produktart	Kupplung

Zubehör

Nippel mit SchlauchanschlussSet 5-teilig
Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite) 11 mm

080292 11

Nippel mit Stream-Line Schlauchanschluss Innen-Ø
(Nennweite) 11 mm

080293 11