

**Garant****Sicherheitskupplung Außengewinde, Anschluss-Außengewinde: 3/8Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	080270 3/8
GTIN	4062406294953
Artikelklasse	01A

**Beschreibung****Ausführung:**

Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung.

Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

**Hinweis:**

Passende Nippel unter Nr. 080290 – 080293.

**Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.**

**Technische Beschreibung**

Anschluss-Außengewinde	3/8 Zoll
Durchflusswert	2250 l/min
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Produktart	Kupplung

---

## Zubehör

Nippel mit AußengewindeSet 5-teilig Anschluss-  
Außengewinde 3/8 Zoll

---

080290 3/8