

Garant**Sicherheitskupplung Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 1/4Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	080271 1/4
GTIN	4062406294977
Artikelklasse	01A

Beschreibung**Ausführung:**

Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung. Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

Hinweis:

Passende Nippel unter Nr. 080290 – 080293.

Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

Technische Beschreibung

Durchflusswert	2250 l/min
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Anschluss-Innengewinde	1/4 Zoll
Produktart	Kupplung

Zubehör

Nippel mit InnengewindeSet 5-teilig Anschluss-
Innengewinde 1/4 Zoll

080291 1/4