

3M**Minischleifband Ø 90×100 mm, 947A, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	568531 120
GTIN	8718734418528
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Minischleifbänder Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Premiumschleifband mit präzisionsgeformtem **Cubitron™ II** Keramikkorn (selbstschärfend). Mit Schleifhilfsmittel für noch kühleren Schliff.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 – 568577 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min⁻¹.

Deutlicher Leistungsvorsprung auf **schwer zu bearbeitenden Materialien** wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Aluminium.

Technische Beschreibung

Körnung	120
Schleifband Länge	289 mm
Schleifband-Ø	90 mm
Schleifband Breite	100 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Herstellerbezeichnung	947A
Produktart	Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ AIR	568575 AIR
-----------------------------------	------------