

3M**Minischleifband Ø 100×100 mm, 947A, Körnung: 60****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 568532 60 |
| GTIN | 8718734418542 |
| Artikelklasse | 53M |

Beschreibung**Ausführung:**

Minischleifbänder Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Premiumschleifband mit präzisionsgeformtem **Cubitron™ II** Keramikkorn (selbstschärfend). Mit Schleifhilfsmittel für noch kühleren Schliff.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 – 568577 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min⁻¹.

Deutlicher Leistungsvorsprung auf **schwer zu bearbeitenden Materialien** wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Aluminium.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|---------|
| Körnung | 60 |
| Schleifband Breite | 100 mm |
| Schleifband-Ø | 100 mm |
| Schleifband Länge | 320 mm |
| Schleifmittelkurzzeichen | Keramik |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Herstellerbezeichnung | 947A |
| Produktart | Schleifband |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |