


3M**Minischleifband Ø 100×100 mm, 337DC, Körnung: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	568535 80
GTIN	8718734418603
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Minischleifbänder Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Schleifkorn in definierten Quadern verpresst. Hohe Korndichte für längste Standzeit. **Kein Zusetzen** durch definierte Kanäle. **Gleichbleibendes Oberflächenergebnis** über den gesamten Schleifprozess, auch bei dünnen Blechen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 – 568577 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Schleifband Breite	100 mm
Schleifband-Ø	100 mm
Schleifband Länge	320 mm
3M-Körnungsbezeichnung	A300
Körnung	80
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Herstellerbezeichnung	337DC
Produktart	Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		