


**3M****Minischleifband Ø 100×100 mm, 337DC, Körnung: 120****Bestelldaten**

Bestellnummer	568535 120
GTIN	8718734418610
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Minischleifbänder Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Schleifkorn in definierten Quadern verpresst. Hohe Korndichte für längste Standzeit. **Kein Zusetzen** durch definierte Kanäle. **Gleichbleibendes Oberflächenergebnis** über den gesamten Schleifprozess, auch bei dünnen Blechen.

**Verwendung:**

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 – 568577 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min<sup>-1</sup>.

**Technische Beschreibung**

Schleifband Breite	100 mm
Schleifband Länge	320 mm
3M-Körnungsbezeichnung	A160
Schleifband-Ø	100 mm
Körnung	120
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Herstellerbezeichnung	337DC
Produktart	Schleifband

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		