

3M**Minischleifband Ø 100×100 mm, 237AA, Körnung: 600**

Bestelldaten

Bestellnummer	568538 600
GTIN	8718734418726
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:

Minischleifbänder Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Die feinstrukturierte Pyramidenoberfläche garantiert **bestes Finish bei höchster Standzeit**. Besonders geeignet für den Zwischenschliff von Edelstahlblechen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 – 568577 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Körnung	600
3M-Körnungsbezeichnung	A030
Schleifband Länge	320 mm
Schleifband Breite	100 mm
Schleifband-Ø	100 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Herstellerbezeichnung	237AA
Produktart	Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
trocken	geeignet		