

**Garant****Minischleifband Ø 100×100 mm, Körnungsvergleich: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	568558 100
GTIN	4062406297930
Artikelklasse	51M

**Beschreibung****Ausführung:**

Minischleifbänder Ø 100×100 mm (314×100 mm).  
Vlies-Minischleifbänder zum Überblenden, Satinieren und Finishen.  
Mit Filmunterlage für leichten Aufsatz auf alle Walzen.

**Verwendung:**

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 – 568577 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min<sup>-1</sup>.

**Technische Beschreibung**

Farbe	braun
Körnungsvergleich	100
Schleifband Breite	100 mm
Schleifband Länge	320 mm
Schleifband-Ø	100 mm
Ausführung	A coarse
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Produktart

Schleifband

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

**Zubehör**

Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ AIR

568575 AIR