

Garant**Aufnahmewalze Ø 100×100 mm, Typ: AIR****Bestelldaten**

Bestellnummer	568577 AIR
GTIN	4062406297961
Artikelklasse	56S

Beschreibung**Ausführung:**

Aufnahmebohrung Ø 19 mm mit Doppelkeilnut.

Pneumatische Ausführung, individuelle Einstellung des Härtegrades möglich. Adapter für Fahrradpumpen enthalten.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Minischleifbändern Nr. 568531 – 568561.

Technische Beschreibung

Härtegrad	AIR
Farbe	schwarz
Bauart	pneumatisch
Walzen-Ø	100 mm
Walzenbreite	100 mm
Bohrungs-Ø	19 mm
Produktart	Satinier-Walzenträger

