

**Fächerschleifwalze Vlies (grob), Ø 100×100 mm, Körnungsvergleich: CRS****Bestelldaten**

Bestellnummer	568476 CRS
GTIN	4062406297978
Artikelklasse	52M

Beschreibung**Ausführung:**

Standardabmessung **Ø 100×100 mm**. Aufnahmebohrung Ø 19 mm mit Mehrfachkeilnut.

Grobreinigungsvlies, aggressiv und langlebig.

Verwendung:

Schnelles Entfernen von Zunder, Rost, Anlauffarbe und Lackresten. Gleichmäßiges Oberflächenstrichbild. **Lange Standzeit.**

Technische Beschreibung

Schleifmittelunterlage	Grobreinigungsvlies
empfohlene Drehzahl	2800 min ⁻¹
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Walzen-Ø	100 mm
Walzenbreite	100 mm
Produktnameattribut	Ø 100×100 mm
Produktart	Vlies-Grobreinigungswalze

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		