



Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 38



Bestelldaten

Bestellnummer	953829 38
GTIN	2050002042025
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz Nr. 952001 Gr. 953829: 1 St.

STAHLWILLE 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631000 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: je 1 St.

STAHLWILLE 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631700 Gr. 3; 4; 5: je 1 St.

STAHLWILLE Knarre umschaltbar 1/4 Zoll Nr. 632000 Gr. 1/4: 1 St.

STAHLWILLE Verlängerung 1/4 Zoll Nr. 632400 Gr. 50; 150: je 1 St.

STAHLWILLE Steckgriff 1/4 Zoll Nr. 632800 Gr. 150: 1 St.

STAHLWILLE Quergriff 1/4 Zoll Alloy Nr. 633000 Gr. 116: 1 St.

STAHLWILLE Kardangelenk 1/4 Zoll Nr. 633500 Gr. 1/4: 1 St.

STAHLWILLE Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640100 Gr. 1/2: 1 St.

STAHLWILLE Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641000 Gr. 130; 255: je 1 St.

STAHLWILLE Quergriff 1/2 Zoll Alloy Nr. 641300 Gr. 300: 1 St.

STAHLWILLE Kardangelenk 1/2 Zoll Alloy Nr. 641600 Gr. 1/2: 1 St.

STAHLWILLE 12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642200 Gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: je 1 St.

STAHLWILLE 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 643200 Gr. 6; 8; 10; 12; 14: je 1 St.

Technische Beschreibung

Anzahl der Werkzeuge	38
----------------------	----

Tiefe	500 mm
Breite in G	10
Gewicht	3,793 kg
Breite	250 mm
Tiefe in G	20
Ausführung	mit Steckschlüssel
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	10×20
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631000 11
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633000 116
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll lang Sechskant 4 mm	631700 4
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll Typ 1/4	632000 1/4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631000 5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631000 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643200 6
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641000 255
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643200 10
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641000 130
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642200 27
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642200 22
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642200 18
	631700 3

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 3 mm

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631000 6
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642200 17
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631000 4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631000 9
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643200 8
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642200 30
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631000 5,5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 5 mm	631700 5
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 50 mm	632400 50
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631000 10
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 300 mm	641300 300
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632800 150
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642200 19
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642200 13
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642200 21
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632400 150
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643200 12
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll Typ 1/2	640100 1/2
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642200 24
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633500 1/4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643200 14
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642200 16
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953829	952001 953829
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641600 1/2
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631000 7