

Garant
Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 34

Bestelldaten

Bestellnummer	955003 34
GTIN	4062406298272
Artikelklasse	91A

Beschreibung
Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Werkstattwagen Nr. 914520 – 914582.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955003: 1 St.

GARANT Ring-Maulschlüssel Nr. 613600 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.

GARANT Knarre umschaltbar Nr. 640025 Gr. 1/2: 1 St.

GARANT Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641029 Gr. 130; 255: je 1 St.

GARANT Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641329 Gr. 295: 1 St.

GARANT Kardangelenk Nr. 641629 Gr. 1/2: 1 St.

GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 642325 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.

GARANT 12-kant-Einsatz lang Nr. 642529 Gr. 17; 19; 21: je 1 St.

GARANT Schlitz-Schraubendreher Nr. 660030 Gr. 3,5; 5,5: je 1 St.

GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667690 Gr. 1; 2: je 1 St.

GARANT Schlosserhammer Nr. 750110 Gr. 300: 1 St.

GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180: 1 St.

GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250: 1 St.

passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Breite: 500 mm

Tiefe: 400 mm

Breite in G: 20

Tiefe in G: 16

Technische Beschreibung

Tiefe	400 mm
Breite	500 mm
Anzahl Werkzeuge	34
Tiefe in G	16
Breite in G	20
Ausführung	für Werkstattwagen-Schublade
passend für Schubladen Fronthöhe	75 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	125 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	200 mm
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	20×16
passend für Betriebseinrichtung	Werkstattwagen
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613600 16
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	660030 5,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613600 7
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	613600 5,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613600 19
Kardangelen, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2

6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642325 14
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642325 19
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 3,5 mm	660030 3,5
Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen ganze Länge 180 mm	700940 180
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 1	667690 1
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613600 8
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 2	667690 2
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642325 21
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613600 17
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 955003	952001 955003
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640025 1/2
Schlosserhammer mit Stielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 300 g	750110 300
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613600 10
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642325 13
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642325 22
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613600 18
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613600 13
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642325 17
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642325 16

12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642529 21
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642529 19
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613500 16
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642325 24
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642325 18
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz ganze Länge 250 mm	706001 250
12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642529 17
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642325 15