



Fächerschleifscheibe (Spezial ZA) Glasgewebeteller flach, Körnung: 40



Bestelldaten

Bestellnummer	565575 40
GTIN	9003171602548
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Fächerschleifscheibe mit **Zirkonkorund (ZA)** und kühlender Beschichtung auf **Baumwollgewebe**. Glasgewebeteller. **Für alle Werkstoffe. Sehr hohe Belagdicke.**

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

Formbeschreibung: flach

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Technische Beschreibung

Körnung	40
Scheiben-Ø	125 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	flach
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl

maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe