

Garant**CaraFin Diamant Polierscheiben Set 5-teilig, Ø 32 mm, Körnung: D1µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553985 D1
GTIN	4062406300579
Artikelklasse	51G

Beschreibung**Ausführung:**

CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit **monokristallinem Diamant** belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich **höheren Nutzungsgrad** im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten. Weiche PU-Unterlage zur konturgetreuen Bearbeitung.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen. Optimale Anpassung an Konturen.

Verwendung:

Polierarbeiten mit hoher Flexibilität und Anpassung an Konturen **ohne Polierpasten**. Ideal geeignet zur Verwendung in Kombination mit Mikro-Schleifsystemen Nr. 078140 und 078150. Empfohlene Drehzahl 2000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	32 mm
Farbe	schwarz
Polierstufe	Hochglanzpolitur
Serie	CaraFin

Schleifmittelkurzzeichen	D
empfohlene Drehzahl	2000 min ⁻¹
Produktnamensattribut	Ø 32 mm
Produktart	Polierscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		