

Garant**Vlies-Finishingscheibe, Ø 76,2 mm, Körnungsvergleich: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	553966 180
GTIN	4062406300791
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles und leistungsfähiges **Nylonvlies**.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

Technische Beschreibung

Körnungsvergleich	180
Scheiben-Ø	76,2 mm
Feinheitsgrad	mittel
Ausführung	A medium
Schleifmittel	Korund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifmittelunterlage	Nylonvlies
Produktnamensattribut	Ø 76,2 mm
maximale Drehzahl	18000 min ⁻¹

Produktart

Schleifvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		