

Garant**Vlies-Finishingscheibe, Ø 50,8 mm, Körnungsvergleich: 100**

Bestelldaten

Bestellnummer	553965 100
GTIN	4062406300753
Artikelklasse	51M

Beschreibung

Ausführung:Universelles und leistungsfähiges **Nylonvlies**.**Verwendung:**

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

Technische Beschreibung

Ausführung	A coarse
Feinheitsgrad	grob
Körnungsvergleich	100
Scheiben-Ø	50,8 mm
Schleifmittel	Korund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifmittelunterlage	Nylonvlies
Produktnameattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	23000 min ⁻¹

Produktart

Schleifvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		