

Garant**Schleifvlies-Rolle, 115 mm × 10 m, Vliesstruktur: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	556087 280
GTIN	4062406300883
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt. Hochleistungsvlies mit **extrem dichter Kornverteilung** bis in die Tiefen des Fasermaterials. Der spezielle Vliesaufbau ermöglicht ein **aggressives Schleifverhalten**, höchste Standzeit ohne Zusetzen und ein noch **gleichmäßigeres Schliffbild**.

Vorteil:

- **Passt sich der Werkstückform an.**
- **Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.**
- **Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.**
- **Trocken und nass einsetzbar.**
- **Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.**

Verwendung:

Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar. **Mittel / mittelfein:** universell einsetzbar zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen, Verfärbungen; zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen oder zum Entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	mittelfein
Farbe	rot
Ausführung	A Very Fine
Vliesstruktur	280
Körnungsvergleich	280 - 360
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Rollenbreite	115 mm
Rollenlänge	10 m
Produktnamensattribut	115 mm × 10 m
Produktart	Schleifvlies-Rolle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		

trocken

geeignet

Zubehör

Handblock

556020

Mandrel

556030