

**Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm hart, Außen-Ø: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553927 50
GTIN	4062406301132
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz.

Gummi-Schleifteller **Schaft-Ø 6 mm**. Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit

Schnellspannsystem Metallverschluss.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau.

Technische Beschreibung

Härtegrad	hart
Außen-Ø	50 mm
maximale Drehzahl	30000 min ⁻¹
Produktart	Stützteller

