

Garant GRIDLINE

Fahreinheit ab Werk montiert für GridLine Schränke, passend für Gehäusetiefe in G: 20



Bestelldaten

Bestellnummer	958482 20
GTIN	4062406301118
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

GridLine Fahreinheit bestehend aus 2 Stahlblechtraversen verzinkt. Komplet mit Rädersatz montiert und 1 Set 2K-Haptoprene® Schiebegriff. Zum Anschrauben an GridLine Schränke und Werkzeugschränke. **Schieben von der Seitenwand aus.**

Montiert ab Werk bei gleichzeitiger Bestellung von GridLine Schränken und Fahreinheit.

Passend für:

Schränke Nr. 940001 – 940123; Nr. 940801 – 940863.

Lieferumfang:

1 × Traverse mit 2 feststellbaren Lenkrollen, 1 × Traverse mit 2 Bockrollen, 1 × Schiebegriff-Set.

Achtung:

Aufgrund der Kippgefahr bitte unbedingt für die Montage der Fahreinheit die angegebene maximale Höhe beachten.

Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit das Eigengewicht des Schrankes / Werkzeugschranks.

Hinweis:

Fahreinheit geeignet für GridLine Schränke maximal bis zu einer Höhe von 1250 mm. Maximale Tragfähigkeit gesamt 200 kg. **Nur für GridLine Schränke ohne Schubladen.**

Technische Beschreibung

Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
-----------------	--------

Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Tiefe	500 mm
maximale Tragfähigkeit	200 kg
Auflagehöhe	160 mm
Produktart	Fahrenheit