

**Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm hart, Außen-Ø: 75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553927 75
GTIN	4062406301149
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz. Gummi-Schleifteller **Schaft-Ø 6 mm**. Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit **Schnellspannsystem Metallverschluss**.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau.

Technische Beschreibung

Härtegrad	hart
Außen-Ø	75 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Produktart	Stützteller

