

**Garant****Reinigungsscheibe (A), Ø 76,2 mm, Vliesausführung: FINE****Bestelldaten**

Bestellnummer	554055 FINE
GTIN	4062406301002
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu. Für **sehr schonende Reinigungsarbeiten** und ein **feines Finish**.

**Verwendung:**

Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

**Technische Beschreibung**

Härtegrad	weich
Scheiben-Ø	76,2 mm
Feinheitsgrad	mittel
maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Produktnameattribut	Ø 76,2 mm
Produktart	Grobreinigungsvlies

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		