

Garant**Grobreinigungsscheibe (SiC), Ø 50,8 mm, Vliesausführung: CRS****Bestelldaten**

Bestellnummer	554050 CRS
GTIN	4062406300968
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu. **Hohe Abtragsrate** für universelle Reinigungsarbeiten.

Verwendung:

Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	50,8 mm
Feinheitsgrad	extra grob
Härtegrad	hart
maximale Drehzahl	18000 min ⁻¹
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen	SiC

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 50,8 mm
Produktart	Grobreinigungsvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		