



Schweißerstiefel anthrazit VX 7380 PERB, S3 NB, EU-Schuhgröße: 40



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 092814 40 |
| GTIN | 4044348369838 |
| Artikelklasse | 09C |

Beschreibung

Ausführung:

Schweißerstiefel VX 7380 PERB für extreme Bedingungen. Dachrinnensystem zum Ablaufen heißer Flüssigkeiten.

- **Geschlossene Lasche.**
- **Laufsohle Perbunan, anthrazit.**
- **SECURA VARIO® Fersendämpfung.**
- **Echtleder-Brandsohle.**
- **Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092815.

Lagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 38 – 48. Beinhaltet das Dämpfungselement rot und grün

Technische Beschreibung

| | |
|------------|--------|
| Geschlecht | Unisex |
|------------|--------|

| | |
|--|---|
| Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 |
| Durchtrittsicherheit | Stahl |
| Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) | Über 200 °C |
| EU-Schuhgröße | 40 |
| Eigenschaft | Vario®-Dämpfung |
| Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
| Schutzklasse | S3 |
| Produktart | Sicherheitsstiefel |