



## Drehwinkel-Prüfgerät für Drehmomentschlüssel „SmartCheck Angle“, max. Messbereich: 720Grad



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 654660 720    |
| GTIN          | 4018754323005 |
| Artikelklasse | 60N           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Variables und flexibles Drehwinkel-Prüfgerät dank austauschbaren Auflagen für Drehwinkelschlüssel bis 400 Nm. Display, Displayhalter und Grundkörper sind um 180° drehbar. Das Display und die Folientastatur sind spritzwassergeschützt und das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff. Für den Transport kann der Dreharm fixiert werden. Drehwinkelmessungen bis 720° mit Sollwertvorgabe und Evaluierung der Messergebnisse direkt am Gerät. USB-Schnittstelle für die Dokumentation der Prüfwerte. Zudem eine bidirektionale Schnittstelle, welche das Parametrieren neuer Prüfwerte und die Verwendung eigener Systeme zur Steuerung erlaubt. Bis zu 2000 Prüfwerte mit Zeitstempel können im Gerät gespeichert werden. Optionale Dokumentations-Software über kostenlosen Download Link verfügbar. Anwendungsmodi: Mitlaufende Anzeige (**Track**), Spitzenwertanzeige (**Peak-Hold**).

#### Vorteil:

Kompaktes und variables Drehwinkel-Prüfgerät. Betrieb über Netzteil oder Batterie.

#### Verwendung:

Überprüfen von **Drehwinkelschlüsseln** auf Einhaltung der spezifizierten Toleranz.

#### Lieferumfang:

Inklusive USB-Netzteil, Reduzieradaptern auf 1/4 Zoll und 3/8 Zoll, in stabilem Kunststoffkoffer.

### Technische Beschreibung

| Prüfprotokoll              | Prüfprotokoll des Herstellers |
|----------------------------|-------------------------------|
| Länge L                    | 452 mm                        |
| Länge L                    | 752 mm                        |
| Gewicht                    | 7,8 kg                        |
| Höhe h <sub>2</sub>        | 327 mm                        |
| Anzugrichtung              | Rechts- und Linksanzug        |
| Höhe h <sub>1</sub>        | 187 mm                        |
| Vierkant-Aufnahme          | 1/2 Zoll                      |
| Breite b                   | 263 mm                        |
| Messbereich                | 0 - 720 Grad                  |
| Kalibrierung               | Preis auf Anfrage             |
| Schnittstelle              | USB-Schnittstelle             |
| Serie                      | SmartCheck                    |
| Messwertspeicher           | ja                            |
| Energieversorgung          | Akkubetrieben                 |
| Energieversorgung          | Netzbetrieben                 |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | ±0,05 Grad                    |
| Produktart                 | Drehmomentprüfgerät           |

## Zubehör

|   |              |
|---|--------------|
| Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3   | 081551 LR3   |
| Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße 6LR61 | 081551 6LR61 |
| Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3   | 081552 LR3   |