



Gewindeschneidzeug-Satz mit Gewindebohrer-Sätzen 3-teilig, für metrisches Gewinde: M3-12



Bestelldaten

Bestellnummer	145117 M3-12
GTIN	4062406301514
Artikelklasse	12K

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Exzenterverschlüssen. Jedes Werkzeug ist transportsicher in einer eigenen Halterung untergebracht und sofort griffbereit. Die Gewindebohrer stellen sich beim Öffnen des Deckels automatisch auf. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Inhalt:

je 1 Gewindebohrer-Satz 3-teilig Nr. 130250: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

je 1 Schneideisen Nr. 140330: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

je 1 Spiralbohrer Nr. 114031: Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 1; 2

1 Werkzeughalter mit Ratsche Nr. 148701: Gr. 85

je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 Gewindeschablone Nr. 477000: Gr. M/W

1 Schraubendreher Nr. 664300: Gr. 3×60

Technische Beschreibung

für metrische Gewinde	M3 – M12
-----------------------	----------

Höhe	55 mm
Länge	416 mm
Breite	221 mm
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Produktart	Schneideisen

Zubehör

Schneideisen6g M M8	140330 M8
Hand-Gewindebohrer-Satz M M5	130200 M5
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8	114030 8
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 30X11 mm	149310 30X11
Schneideisen6g M M4	140330 M4
Windeisen, verstellbar Typ 2	148410 2
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 20X7 mm	149310 20X7
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5	114030 5
Hand-Gewindebohrer-Satz M M6	130200 M6
Schneideisen6g M M10	140330 M10
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10,2	114030 10,2
Schneideisen6g M M12	140330 M12
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5	114030 8,5
Schneideisen6g M M5	140330 M5
Hand-Gewindebohrer-Satz M M12	130150 M12

Schneideisen6g M M6	140330 M6
Gewindeschablone für Gewinde M/W	477000 M/W
Hand-Gewindebohrer-Satz M M8	130200 M8
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5	114030 2,5
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 38X14 mm	149310 38X14
Werkzeughalter mit Knarre Gesamtlänge 85 mm	148700 85
Hand-Gewindebohrer-Satz M M10	130200 M10
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 25X9 mm	149310 25X9
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 20X5 mm	149310 20X5
Hand-Gewindebohrer-Satz M M3	130200 M3
Hand-Gewindebohrer-Satz M M12	130200 M12
Schneideisen6g M M3	140330 M3
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6	114030 6
Windeisen, verstellbar Typ 1	148410 1
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8	114030 6,8
Blechkasten leer für Gewindeschneidzeug-Satz für metrisches Gewinde M3-12	145610 M3-12