

Garant

Gewindeschneidzeug-Satz mit Einschnitt-Gewindebohrern, für metrisches Gewinde: M3-12



Bestelldaten

Bestellnummer	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Artikelklasse	11K

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Exzenterverschlüssen. Jedes Werkzeug ist transportsicher in einer eigenen Halterung untergebracht und sofort griffbereit. Die Gewindebohrer stellen sich beim Öffnen des Deckels automatisch auf. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Inhalt:

- je 3 Einschnitt-Gewindebohrer Nr. 131450: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- je 1 Schneideisen Nr. 140300: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- je 1 Spiralbohrer Nr. 114150: Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
- je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 1; 2
- 1 Werkzeughalter mit Ratsche Nr. 148701: Gr. 85
- je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
- 1 Gewindeschablone Nr. 477000: Gr. M/W
- 1 Schraubendreher Nr. 664300: Gr. 3×60

Technische Beschreibung

für metrische Gewinde	M3 – M12
-----------------------	----------

Länge	420 mm
Höhe	55 mm
Breite	223 mm
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Produktart	Schneideisen

Zubehör

Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5	114150 2,5
Schneideisen6g M M8	140300 M8
Gewindeschablone für Gewinde M/W	477000 M/W
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M10	131450 M10
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10,2	114150 10,2
Schneideisen6g M M5	140300 M5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,2	114150 4,2
Schneideisen6g M M12	140300 M12
Schneideisen6g M M3	140300 M3
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5	114150 8,5
Schneideisen6g M M6	140300 M6
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 20X7 mm	149310 20X7
Werkzeughalter mit Knarre Gesamtlänge 85 mm	148700 85
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 30X11 mm	149310 30X11
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M5	131450 M5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5	114150 5
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 20X5 mm	149310 20X5
Schneideisen6g M M4	140300 M4
Windeisen, verstellbar Typ 2	148410 2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,3	114150 3,3

Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M4	131450 M4
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M12	131450 M12
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8	114150 6,8
Schneideisen 6g M M10	140300 M10
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø x Höhe 25X9 mm	149310 25X9
Windeisen, verstellbar Typ 1	148410 1
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M8	131450 M8
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø x Höhe 38X14 mm	149310 38X14
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M6	131450 M6
Einschnitt-Gewindebohrer kurz M M3	131450 M3
Blechkasten leer für Gewindeschneidzeug-Satz für metrisches Gewinde M3-12	145605 M3-12