

 Atlas Copco

## Druckluft-Bohrmaschine, Typ: D2163Q



### Bestelldaten

Bestellnummer	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Leistungsstarke und sehr laufruhige Bohrmaschinen-Baureihe in Pistolenform mit einer Bohrleistung bis 13 mm in Stahl. Die Abluftführung durch den Handgriff verhindert, dass Bohrspäne aufgewirbelt werden. Mit Schnellspannbohrfutter. Winkelbohrmaschine mit Eckmaß 115 mm / 25 mm.

#### Lieferumfang:

Inklusive **Schnellspannbohrfutter**.

#### Ersatzteil:

**Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):** Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

### Technische Beschreibung

Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 10 mm
Arbeitsgeräusch	78 dB(A)

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Länge	242 mm
Abgabeleistung	330 W
maximaler Luftbedarf	540 l/min
maximale Drehzahl	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	D2163Q
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Gewicht	1,1 kg
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Bohrmaschine