



## Regalbeinschutz RackGuard™ schmal, Typ: LLR



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 994420 LLR    |
| GTIN          | 5056116705990 |
| Artikelklasse | 99T           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Regalbeinschutz RackGuard™ schützt stoßanfällige Regalbeine vor seitlichen und frontalen Anstößen sowie Kratzern durch Arbeitsfahrzeuge. Die Anprallenergie wird um den Fuß herum anstatt hindurch geleitet, wodurch Schäden reduziert und die Standsicherheit der Regalsysteme bewahrt wird. Gummieinlagen sorgen für einen sicheren Halt an gängigen Regalbeinen. Wabenstruktur zur Abmilderung von Stößen. Maximale Anprallenergie bei 90° : 1000 Joule. Anprallzone 0 – 600 mm. Verformung bei maximaler Energie: 20 mm. Sehr hohe Witterungs- und Farbbeständigkeit.

#### Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

#### Passend für:

Schulte Palettenregal Rahmenprofil S610-M18-U. Ständerbreite 76 mm. Palettenregale Nr. 991202 alle Größen; Nr. 991207 alle Größen; Nr. 991212 Gr. 2500, 3000, 3500; Nr. 991217 Gr. 2500, 3000, 3500. Palettenregale von SSI Schäfer mit Ständerprofil P73.

#### Hinweis:

Regalbeinschutz für weitere Regale können wir Ihnen auf Anfrage anbieten.

### Technische Beschreibung

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Höhe                  | 600 mm            |
| Tiefe B max.          | 80 mm             |
| Breite A max.         | 85 mm             |
| Gewicht               | 1,9 kg            |
| Herstellerbezeichnung | RackGuard (S) LLR |
| Produktart            | Rammschutz        |