



## Wasserdichter Koffer „Explorer“, Typ: 4216



### Bestelldaten

Bestellnummer	692930 4216
GTIN	8024482185040
Artikelklasse	64A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Extrem stabiler Koffer aus hochschlagfestem Kunststoff, gefüllt mit vorgestanztem Würfelschaum. Verschließbar durch Vorhängeschloss Nr. 085830 – 085875. Durchgehend hohe Wandstärke für hohe Stabilität. Druckdicht und chemisch resistent. Temperaturbeständig von -33 bis 90 °C.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Verwendung:

Für Schutz, Verpackung und Transport von empfindlichen Teilen und Geräten.

#### Hinweis:

Viele weitere Koffergrößen, Ausstattungsvarianten und Zubehör auf Anfrage erhältlich.

### Technische Beschreibung

Gewicht	3,2 kg
Volumen	20 l

Innenmaß Breite	300 mm
Anzahl Verschlüsse	2
Innenmaß Höhe	160 mm
maximale Zuladung	22 kg
Außenmaß Breite	366 mm
Außenmaß Länge	457 mm
Außenmaß Höhe	183 mm
Innenmaß Länge	420 mm
IP-Schutzart	IP 67
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Eigenschaft Koffer	schlagfest
Eigenschaft Koffer	stapelbar
Produktart	Werkzeug-Transportsystem