



Service-Werkzeugkoffer „Rock Turtle“, aus HDPE fahrbar, Typ: V



Bestelldaten

Bestellnummer	692927 V
GTIN	8024482186184
Artikelklasse	64A

Beschreibung

Ausführung:

TSA-Schlösser: Bei Reisen in die USA können diese Schlösser durch die US-Sicherheitsbehörde „Transportation Security Administration“ (TSA) mit einem Generalschlüssel zur Durchsichtung geöffnet und wieder verschlossen werden. Das gewaltsame Öffnen des Koffers (Zerstörung der Schlösser) bei Durchsichtigungen wird dadurch vermieden.

Extrem widerstandsfähige und schlagzähe HDPE-Kofferschalen mit Alu-Rahmen, verstärkten Ecken und 2 TSA-Schlössern (Nr. 692918).

Innenausstattung mit genähten Einsteckfächern:

1 Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 18 Einsteckfächern als Abdeckung (Nr. 692908 Gr. 2). 1 Rasterschaum-Einlage in der Bodenschale. 1 Werkzeugtafel mit 24 Einsteckfächern, 12 Gummilaschen und 1 Tasche für Kleinteile auf Vorder- und Rückseite (Nr. 692908 Gr. 1). 1 Dokumentenfach und 2 Kleinteilebehälter im Deckel. Vertikale Ausrichtung des Koffers. 2 kugelgelagerte, **extra große Räder** (Ø 120 mm), dadurch noch angenehmer im Handling. Koffer mit Handgriff. Mit **Gasdruckfedern** für Kofferdeckel-Arretierung.

Verwendung:

Werkzeugkoffer **für Vielflieger**.

Technische Beschreibung

Innenmaß Höhe	340 mm
Innenmaß Länge	470 mm
Innenmaß Breite	390 mm
Gewicht	8,5 kg
Werkstoff	HDPE
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit	40 kg
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Produktart	Werkzeug-Transportsystem

Zubehör

Griff mit Teleskopauszug Typ V	692938 V
Räder-Sortiment mit Achse Typ V	692943 V