

Garant GRIDLINE

**Unterzug mit Fußteilen und Rädern für Ready-to-go Werkbank Höhe 850 mm,
Breite Nutzmaß / Typ: 1200/2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927245 1200/2
GTIN	4062406304553
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Unterzug für den Zusammenbau einer Ready-to-go Werkbank, inklusive Fußteile mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, spurlos grau. Tragfähigkeit fahrbare Unterzüge bis 600 kg (Werkbank inklusive Inhalt).

Passend für:

Passend für Gehäusehöhe 600 mm. Aufbau von 2 Gehäusen 24G.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fahrbare Werkbänke benötigen zwingend Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Nicht für Werkbänke mit zurückgesetztem offenem Gehäuse geeignet.

Technische Beschreibung

Höhe	800 mm
Serie	Ready-to-go
Tiefe	700 mm
Breite	1300 mm
Rad-Ø	125 mm

passend für Plattentiefe	750 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fahrenheit