

Garant GRIDLINE

Unterzug mit Fußteilen und Rädern für Ready-to-go Werkbank Höhe 950 mm, Breite Nutzmaß / Typ: 1800/3mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 927265 1800/3 |
| GTIN | 4062406304614 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung**Ausführung:**

Unterzug für den Zusammenbau einer Ready-to-go Werkbank, inklusive Fußteile mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, spurlos grau. Tragfähigkeit fahrbare Unterzüge bis 600 kg (Werkbank inklusive Inhalt).

Passend für:

Passend für Gehäusehöhe 700 mm. Aufbau von 3 Gehäusen 24G.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fahrbare Werkbänke benötigen zwingend Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Nicht für Werkbänke mit zurückgesetztem offenem Gehäuse geeignet.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-------------|
| Serie | Ready-to-go |
| Breite | 1900 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Höhe | 900 mm |
| passend für Plattentiefe | 750 mm |
| Rad-Ø | 125 mm |

| | |
|-------------------------|---|
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart | Fahrenheit |