

Garant GRIDLINE

**Unterzug mit Fußteilen und Rädern für Ready-to-go Werkbank Höhe 850 mm, Breite Nutzmaß / Typ: 1800/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927245 1800/3
GTIN	4062406304577
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Unterzug für den Zusammenbau einer Ready-to-go Werkbank, inklusive Fußteile mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, spurlos grau. Tragfähigkeit fahrbare Unterzüge bis 600 kg (Werkbank inklusive Inhalt).

**Passend für:**

Passend für Gehäusehöhe 600 mm. Aufbau von 3 Gehäusen 24G.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fahrbare Werkbänke benötigen zwingend Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Nicht für Werkbänke mit zurückgesetztem offenem Gehäuse geeignet.

**Technische Beschreibung**

Breite	1900 mm
Serie	Ready-to-go
Höhe	800 mm
Tiefe	700 mm
passend für Plattentiefe	750 mm
Rad-Ø	125 mm

Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fahrenheit