

Garant GRIDLINE

**Unterzug mit Fußteilen und Rädern für Ready-to-go Werkbank Höhe 850 mm,  
Breite Nutzmaß / Typ: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927245 1000
GTIN	4062406304546
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Unterzug für den Zusammenbau einer Ready-to-go Werkbank, inklusive Fußteile mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, spurlos grau. Tragfähigkeit fahrbare Unterzüge bis 600 kg (Werkbank inklusive Inhalt).

**Passend für:**

Passend für Gehäusehöhe 600 mm. Aufbau von 1 Gehäuse 16G und 1 Gehäuse 24G.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fahrbare Werkbänke benötigen zwingend Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Nicht für Werkbänke mit zurückgesetztem offenem Gehäuse geeignet.

**Technische Beschreibung**

Serie	Ready-to-go
Tiefe	700 mm
Höhe	800 mm
Breite	1100 mm

Rad-Ø	125 mm
passend für Plattentiefe	750 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fahreinheit