



Akku-Arbeitsleuchte, Typ: IF3R



Bestelldaten

Bestellnummer	081271 IF3R
GTIN	4058205020237
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Klein, durchdacht und voller Power: der iF3R ist ein Baustrahler mit gewaltiger Lichtleistung. Bis zu 1000 Lumen bringt das nur 14 cm lange Flutlicht zur Location und ist mit fünf Helligkeitsstufen regelbar. In der niedrigsten Stufe hält der iF3R satte 15 Stunden durch. Aufgeladen wird er mit Magnetic Charge System, weshalb er auch ohne Abdeckung der Anschlüsse wasserdicht ist (IP54). Standfuß, Magnet und Haken sorgen für flexible Positionierung. Dank Cooling Technology ist die COB-LED vor Überhitzen geschützt.

- **Kleiner Baustrahler mit überragender Lichtleistung.**
- **Flexibles Anbringen und Ausrichten durch beweglichen Standfuß, Magnet und Haken.**
- **Einfaches Aufladen per Magnetic Charge System.**
- **Cooling Technology für dauerhaften Betrieb ohne Überhitzen.**
- **Fünf Dimmstufen.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

IP-Schutzart: IP 54

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 100 - 1000 lm
Leuchtdauer: 1,5 - 15 h
CRI Wert: 80
Anzahl enthaltener Akkus: 1
Akkuart: Lithium-Ion

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	1
Farbtemperatur	5400 - 6600 K
Akkuart	Lithium-Ion
ATEX-Zone	keine
Gewicht	392 g
IP-Schutzart	IP 54
Leuchtmittel	LED-Modul
Leuchtdauer	1,5 - 15 h
Akkukapazität	4 Ah
Gesamtlänge	140 mm
Lichtstrom	100 - 1000 lm
Gesamtbreite	36 mm
Akkuspannung	3,7 V
Gesamthöhe	71 mm
CRI Wert	80
Herstellerbezeichnung	iF3R
Produktart	Arbeitsleuchte