



Akku-Strahler, Typ: IF4R



Bestelldaten

Bestellnummer	081272 IF4R
GTIN	4058205016209
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Fixieren, festhalten, aufstellen – die kompakte iF4R ist leicht zu transportieren und bietet Ihnen immer freie Hand, wenn

Sie sie benötigen. Dafür passt sich der wiederaufladbare Baustrahler mit seinen fünf Helligkeitsstufen ganz Ihrem Bedarf

an: per Magnet, flexiblem Standfuß oder Handgriff haben Sie das Licht immer genau dort, wo Sie es brauchen. Dank

integrierter Powerbank versorgt die iF4R Sie nicht nur mit bis zu 15 Stunden Helligkeit, sondern auch Ihr Mobilgerät mit neuer Energie.

- **Besonders kompakt.**
- **Integrierter Magnet für leichte Befestigung an Metallflächen (z.B. an Stahlträgern).**
- **Fünf Helligkeitsstufen mit bis zu 2.500 Lumen Lichtleistung.**
- **Integrierte Powerbank liefert Strom für Handy & Co.**
- **Effizienter Kühlkörper für lange Lebensdauer und optimale Performance**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

IP-Schutzart: IP 54

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 200 - 2500 lm

Leuchtdauer: 1,3 - 15 h

CRI Wert: 80

Anzahl enthaltener Akkus: 2

Akkuart: Lithium-Ion

Technische Beschreibung

Farbtemperatur	5400 - 6600 K
ATEX-Zone	keine
Leuchtdauer	1,3 - 15 h
Gesamtlänge	235 mm
CRI Wert	80
Akkuspannung	3,7 V
Lichtstrom	200 - 2500 lm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtmittel	LED-Modul
Gewicht	1060 g
IP-Schutzart	IP 54
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkukapazität	8 Ah
Gesamthöhe	111 mm
Gesamtbreite	44 mm
Herstellerbezeichnung	iF4R
Produktart	Strahler