



## Akku-Strahler mit Bluetooth Lautsprecher, Typ: IF4R-MUSIC



### Bestelldaten

Bestellnummer	081273 IF4R-MUSIC
GTIN	
Artikelklasse	04B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Jetzt kommt Musik in den Arbeitsalltag! Der beliebte Baustrahler iF4R erhält ein ganz spezielles Upgrade: Im iF4R

music ist ein hochwertiger Lautsprecher verbaut, der über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden kann und

so als Baustellenradio dient. Der iF4R music bringt es auf 2500 Lumen Lichtstärke, aufgeteilt in fünf

Helligkeitsstufen. Aufgeladen wird der Musikbaustrahler mit dem Magnetic Charge System.

- **Integrierter Magnet für einfache Befestigung an Metallflächen (z. B. an Stahlträgern).**
- **Fünf Helligkeitsstufen mit bis zu 2500 Lumen Lichtleistung, steuerbar über den Multi Function Switch.**
- **Integrierter Lautsprecher, der via Bluetooth angesteuert werden kann.**
- **Einfaches Aufladen per Magnetic Charge System.**
- **Leicht zu transportieren dank großem und robustem Griff.**

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

### Technische Beschreibung

Gesamtbreite	47 mm
--------------	-------

Gesamthöhe	110 mm
Gewicht	1139 g
Akkuart	Lithium-Ion
Farbtemperatur	5400 - 6600 K
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtmittel	LED-Modul
Gesamtlänge	235 mm
ATEX-Zone	keine
Leuchtdauer	1,5 - 15 h
Lichtstrom	200 - 2500 lm
Anzahl enthaltener Akkus	1
IP-Schutzart	IP 54
CRI Wert	80
Akkukapazität	8 Ah
Akkuspannung	3,7 V
Herstellerbezeichnung	iF4R music
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Produktart	Strahler