

 LEDLENSER

## Akku-Stiftleuchte, Typ: IW4R



### Bestelldaten

Bestellnummer	081458 IW4R
GTIN	4058205016261
Artikelklasse	04B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Nichts ist schneller als das Licht. Und keine Lampe schneller zur Hand als die iW4R – das wiederaufladbare Arbeitslicht für die Hosentasche! Kaum größer als ein Stift erstrahlt mit ihr jeder Arbeitsschritt im rechten Licht. Die flexible Halterung lässt sich durch den integrierten Magneten vielseitig befestigen und im gewünschten Winkel ausrichten. Dank der Akkuanzeige wissen Sie immer, wie lange Ihre iW4R noch einsatzbereit ist – aber bei bis zu vier Stunden Power wird es so schnell nicht dunkel.

- **Kompaktes Hosentaschenformat.**
- **Drei Licht-Optionen, inklusive fokussiertem Spot-Licht mit Reflektorlinse im Lampenkopf.**
- **Akkustandanzeige.**
- **Integrierter Magnet für leichte Befestigung an Metallflächen (z.B. an Stahlträger oder Motoren).**
- **Kippmechanismus ermöglicht flexibles Ausrichten für optimales Ausleuchten des Arbeitsbereichs.**

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

IP-Schutzart: IP 54

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 75 - 150 lm  
Leuchtdauer: 2 - 4 h  
CRI Wert: 80  
Anzahl enthaltener Akkus: 1  
Akkuart: Lithium-Ion

## Technische Beschreibung

Gewicht	72 g
Leuchtdauer	2 - 4 h
CRI Wert	80
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gesamthöhe	157 mm
IP-Schutzart	IP 54
Akkuspannung	3,7 V
Anzahl enthaltener Akkus	1
Lichtstrom	75 - 150 lm
ATEX-Zone	keine
Gesamtlänge	27 mm
Leuchtmittel	LED-Modul
Gesamtbreite	20 mm
Farbtemperatur	5400 - 6600 K
Akkukapazität	0,75 Ah
Produktart	Taschenlampe